

## BEV 520x100/370-ZDG

### Elastik-Vollgummi-Bandage, mit Stahleinlage

EAN 4047526164614

ID 164616

Zolltarifnummer 40129020

#### Bandage:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- stahldrahtarmiert
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

#### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

#### Technische Daten:

|                              |                                                                                     |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rad-Ø (D)                    |    | 520 mm     |
| Außen-Ø (D)                  |  | 520 mm     |
| Innen-Ø (d)                  |  | 370 mm     |
| Radbreite                    |  | 100 mm     |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     |  | 1.830 kg   |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h     |  | 1.525 kg   |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h    |  | 1.225 kg   |
| Tragfähigkeit bei 16 km/h    |  | 920 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     |  | 4.575 kg   |
| Temperaturbeständigkeit min  |                                                                                     | -30 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |                                                                                     | 80 °C      |
| Belagshärte                  |                                                                                     | 65 Shore A |
| Stückgewicht                 |  | 10,6 kg    |
| Spurlos                      |                                                                                     | ×          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |                                                                                     | ×          |
| Antistatisch                 |  | ×          |
| ESD                          |                                                                                     | ×          |
| Elektrisch ableitend         |  | ×          |
| Korrosionsbeständig          |                                                                                     | ×          |
| Hitzebeständig               |  | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |                                                                                     | ✓          |
| Autoklaventauglich           |                                                                                     | ×          |



#### Belagshärte

 65 Shore A

#### Rollwiderstand

 sehr gut

#### Verschleißresistenz

 gut

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

