

## B-P 222R

**Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge**

**EAN** 4047526255046  
**ID** 255042  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad: Serie P**

- Reifen: Luftreifen mit Blockprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung

**Sonstige Eigenschaften:**

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

**Technische Daten:**

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 220 mm         |
| Radbreite                    | ⌞ | 65 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 100 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 100 kg         |
| Lagerart                     | ⊙ | Rollenlager    |
| Profil                       | ⌚ | Blockprofil    |
| Gesamthöhe (H)               | ⌘ | 260 mm         |
| Plattengröße                 | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung        | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø                | ⌀ | 11 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -25 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 50 °C          |
| Belagshärte                  |   | 60 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 2,5 kg         |
| Spurlos                      |   | ×              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ×              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×              |
| Korrosionsbeständig          |   | ×              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ×              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×              |
| Autoklaventauglich           |   | ×              |
| Waschmaschinentauglich       |   | ×              |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ ■ gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

