

# BRA-PATH 75KF

**Apparate-Bockrolle mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

EAN 4047526117498

ID 757007

Zolltarifnummer 83022000



**Gehäuse:** Serie BRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 75 mm          |
| Radbreite                    | ⊥ | 25 mm          |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖ | 75 kg          |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 190 kg         |
| Lagerart                     | ⦿ | Kugellager (C) |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 98 mm          |
| Platten-Ø                    | ⌀ | 43 mm          |
| Rückenloch                   | 👁 | 11 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C          |
| Belagshärte                  |   | 94 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,2 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗              |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ gut

