

## BSEV 4.00-8-RP

### Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526164935

ID 164939

Zolltarifnummer 40129020

#### Reifen:

- Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Rad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
- Rad-Ø 405 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche

#### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Reifen für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignet
- Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern.

#### Technische Daten:

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 405 mm       |
| Radbreite                    | ∅ | 105 mm       |
| Reifenmaß                    |   | 4.00-8       |
| Felgenmaß                    |   | 3.00D-8      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 1.140 kg     |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h     | ⚖ | 950 kg       |
| Tragfähigkeit bei 25 km/h    | ⚖ | 730 kg       |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 2.850 kg     |
| Profil                       |   | Rillenprofil |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -30 °C       |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C        |
| Belagshärte                  |   | 70 Shore A   |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 10,8 kg      |
| Spurlos                      |   | ×            |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ×            |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×            |
| ESD                          |   | ×            |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×            |
| Korrosionsbeständig          |   | ×            |
| Hitzebeständig               | ☼ | ×            |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✓            |
| Autoklaventauglich           |   | ×            |



#### Belagshärte

 70 Shore A

#### Rollwiderstand

 gut

#### Verschleißresistenz

 gut

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

