

## B-V 125R

**Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung**

EAN 4047526036027

ID 36020

Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad: Serie V**

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Sonstige Eigenschaften:**

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Technische Daten:**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☺ 125 mm      |
| Radbreite                    | ↕ 37,5 mm     |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ 100 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ 250 kg      |
| Lagerart                     | ⦿ Rollenlager |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ 150 mm      |
| Plattengröße                 | 📏 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 📏 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 9 mm        |
| Temperaturbeständigkeit min  | -25 °C        |
| Temperaturbeständigkeit max  | 80 °C         |
| Belagshärte                  | 80 Shore A    |
| Stückgewicht                 | ⚖ 1,2 kg      |
| Spurlos                      | ✗             |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✗             |
| Antistatisch                 | 🔧 ✗           |
| Elektrisch ableitend         | 🔧 ✗           |
| Korrosionsbeständig          | ✗             |
| Hitzebeständig               | 🔥 ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗             |
| Autoklaventauglich           | ✗             |
| Waschmaschinentauglich       | ✗             |



**Belagshärte**

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ □ □ □ befriedigend

**Verschleißresistenz**

■ □ □ □ □ ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

