

HP0 82x54/20-54K

Gabelhubwagen-Rolle aus Polyamid

EAN 4047526268732
ID 268730
Zolltarifnummer 87169090



Gabelhubwagen-Rolle:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Rollwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		82 mm
Radbreite		54 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		600 kg
Tragfähigkeit (statisch)		1.500 kg
Lagerart		Kugellager
Kugellager		6204 ZZ
Achslösch-Ø (d)		20 mm
Einspannlänge (T5)		54 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht		0,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

 70 Shore D

Rollwiderstand

 hervorragend

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

