

## HRP-POA 72G

**Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte, Rad aus Polyamid**

**EAN** 4047526117597

**ID** 757021

**Zolltarifnummer** 83022000

**Gehäuse:** Serie HRP

- Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
- abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
- Stahl-Anschraubplatte
- Feststellfuß aus Hartgummi
- Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad
- Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**

- Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:
  - Geschwindigkeit: max. 1 km/h
  - Temperatur: +15 °C bis +30 °C
  - Härte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse
  - Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

**Technische Daten:**

|                             |                                                                                     |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rad-Ø (D)                   |  | 72 mm      |
| Radbreite                   |  | 32 mm      |
| Tragfähigkeit bei 1 km/h    |  | 750 kg     |
| Lagerart                    |  | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)              |  | 122 mm     |
| Gesamthöhe max (h)          |  | 137 mm     |
| Bodenfreiheit Fuß max. (T3) |                                                                                     | 15 mm      |
| Plattengröße                |  | 95 x 95 mm |
| Schraublochentfernung       |  | 70 x 70 mm |
| Schraubloch-Ø               |  | 11 mm      |
| Verstellweg (T4)            |  | 15 mm      |
| Ausladung (F)               |  | 52 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min |                                                                                     | -25 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max |                                                                                     | 80 °C      |
| Belagshärte                 |                                                                                     | 70 Shore D |
| Stückgewicht                |  | 1,8 kg     |
| Spurlos                     |                                                                                     | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei      |                                                                                     | ✓          |
| Antistatisch                |  | ✗          |
| Elektrisch ableitend        |  | ✗          |



**Belagshärte**

 70 Shore D

**Rollwiderstand**


 hervorragend

**Verschleißresistenz**

 gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

 befriedigend



|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Korrosionsbeständig          |   | × |
| Hitzebeständig               | § | × |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | × |
| Autoklaventauglich           |   | × |
| Waschmaschinentauglich       |   | × |