

## LKRA-POA 52G

### Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad aus Polyamid

**EAN** 4047526100803  
**ID** 754844  
**Zolltarifnummer** 83022000



#### Gehäuse: Serie LKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

#### Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

#### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

#### Technische Daten:

|                              |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rad-Ø (D)                    |  | 50 mm                                                                               |
| Radbreite                    |  | 29 mm                                                                               |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     |  | 120 kg                                                                              |
| Tragfähigkeit (statisch)     |  | 300 kg                                                                              |
| Lagerart                     |  | Gleitlager                                                                          |
| Gesamthöhe (H)               |  | 70 mm                                                                               |
| Platten-Ø                    |  | 57 mm                                                                               |
| Rückenloch                   |  | 13 mm                                                                               |
| Ausladung (F)                |  | 29 mm                                                                               |
| Temperaturbeständigkeit min  |                                                                                     | -25 °C                                                                              |
| Temperaturbeständigkeit max  |                                                                                     | 80 °C                                                                               |
| Belagshärte                  |                                                                                     | 70 Shore D                                                                          |
| Stückgewicht                 |  | 0,3 kg                                                                              |
| Spurlos                      |                                                                                     |  |
| Kontaktverfärbungsfrei       |                                                                                     |  |
| Antistatisch                 |  | ×                                                                                   |
| Elektrisch ableitend         |  | ×                                                                                   |
| Korrosionsbeständig          |                                                                                     | ×                                                                                   |
| Hitzebeständig               |  | ×                                                                                   |
| Laufbelag hydrolysebeständig |                                                                                     | ×                                                                                   |
| Autoklaventauglich           |                                                                                     | ×                                                                                   |
| Waschmaschinentauglich       |                                                                                     | ×                                                                                   |



#### Belagshärte

 70 Shore D

#### Rollwiderstand

 hervorragend

#### Verschleißresistenz

 gut

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

