

# LKRA-TPA 126G-11-FI

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

EAN 4047526551827

ID 551820

Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie LKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

## Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

## Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm     |
| Radbreite                    | ⌞ | 32 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖ | 120 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 300 kg     |
| Lagerart                     | ☉ | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 158 mm     |
| Platten-Ø                    | ⌀ | 57 mm      |
| Rückenloch                   | ☉ | 11 mm      |
| Ausladung (F)                | ⌀ | 40 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C      |
| Belagshärte                  |   | 85 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,7 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✗          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗          |
| Autoklaventauglich           |   | ✗          |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut

