

# LRA-TPA 75G-ES

**Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Einsteckstift, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper**

**EAN** 4047526385279  
**ID** 385278  
**Zolltarifnummer** 83022000



**Gehäuse:** Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

**Technische Daten:**

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 75 mm      |
| Radbreite                    | ⊥ | 25 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⊞ | 75 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⊞ | 190 kg     |
| Lagerart                     | ☉ | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 98 mm      |
| Stift-Ø                      | ⊥ | 11 mm      |
| Stiftlänge                   | ⊥ | 30,5 mm    |
| Ausladung (F)                | ☉ | 29 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C      |
| Belagshärte                  |   | 85 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⊞ | 0,2 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✗          |
| Antistatisch                 | ⊞ | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⊞ | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗          |
| Hitzebeständig               | ⊞ | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗          |
| Autoklaventauglich           |   | ✗          |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗          |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ gut

