

# LWGX-TPA 126G-11

**Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, rostfrei, Farbe silbergrau, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper**

**EAN** 4047526056629  
**ID** 743321  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie LWGX

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

**Rad:** Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

**Technische Daten:**

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm     |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖ | 110 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 275 kg     |
| Lagerart                     | ⊙ | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 160 mm     |
| Platten-Ø                    | ⊙ | 55 mm      |
| Rückenloch                   | ⦶ | 11 mm      |
| Ausladung (F)                | ⦶ | 40 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C      |
| Belagshärte                  |   | 85 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,4 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✗          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |   | ✓          |
| Hitzebeständig               | ☼ | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗          |
| Autoklaventauglich           |   | ✗          |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗          |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ □ □ □ befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ □ □ gut



