

## VLE 257/25-75K

### Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526621858

ID 621854

Zolltarifnummer 87169090



#### Reifen:

- Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche

#### Felge:

- schweres Stahlblech, gepresst
- verschraubt, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe oder verstärkter Felgenausführung
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

#### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- pannensicher, wartungsfrei
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern
- Verstärkte Felgenausführung

#### Technische Daten:

|                             |   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                   | ☉ | 250 mm      |
| Radbreite                   | ⌞ | 85 mm       |
| Reifenmaß                   |   | 3.00-4      |
| Felgenmaß                   |   | 2.50C-4     |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | ⚖ | 600 kg      |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | ⚖ | 600 kg      |
| Tragfähigkeit bei 25 km/h   | ⚖ | 475 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)    | ⚖ | 1.800 kg    |
| Lagerart                    | ☉ | Kugellager  |
| Achsloch-Ø (d)              |   | 25 mm       |
| Nabenlänge (T1)             | ⌞ | 75 mm       |
| Profil                      | ⌚ | Blockprofil |
| Temperaturbeständigkeit min |   | -20 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max |   | 80 °C       |
| Belagshärte                 |   | 70 Shore A  |
| Stückgewicht                | ⚖ | 6,2 kg      |
| Spurlos                     |   | ×           |
| Kontaktverfärbungsfrei      |   | ×           |
| Antistatisch                | ⚡ | ×           |
| ESD                         |   | ×           |
| Elektrisch ableitend        | ⚡ | ×           |
| Korrosionsbeständig         |   | ×           |
| Hitzebeständig              | 🔥 | ×           |



#### Belagshärte

 70 Shore A

#### Rollwiderstand


 gut

#### Verschleißresistenz

 gut

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Laufbelag hydrolysebeständig | × |
| Autoklaventauglich           | × |