

## VPP 200/25G

### Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526013462  
ID 13466  
Zolltarifnummer 87169090



#### Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

#### Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

#### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

#### Technische Daten:

|                              |    |            |
|------------------------------|----|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉  | 200 mm     |
| Radbreite                    | ⌞  | 50 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖  | 205 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖  | 515 kg     |
| Lagerart                     | ☉  | Gleitlager |
| Achslloch-Ø (d)              |    | 25 mm      |
| Nabenlänge (T1)              | ·⌞ | 60 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |    | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |    | 60 °C      |
| Belagshärte                  |    | 80 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖  | 1,3 kg     |
| Spurlos                      |    | ×          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |    | ×          |
| Antistatisch                 | ⚡  | ×          |
| ESD                          |    | ×          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡  | ×          |
| Korrosionsbeständig          |    | ✓          |
| Hitzebeständig               | ⚡  | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |    | ×          |
| Autoklaventauglich           |    | ×          |



#### Belagshärte

 80 Shore A

#### Rollwiderstand

 befriedigend

#### Verschleißresistenz

 ausreichend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

