

# VPP 80/12R-SG

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

EAN 4047526097400

ID 97402

Zolltarifnummer 83022000



## Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau, spurlos

## Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

## Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

## Technische Daten:

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ⌀ | 80 mm       |
| Radbreite                    | ⌞ | 25 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 50 kg       |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 125 kg      |
| Lagerart                     | ⦿ | Rollenlager |
| Achsloch-Ø (d)               |   | 12 mm       |
| Nabenlänge (T1)              | ⌞ | 35 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C       |
| Belagshärte                  |   | 80 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,1 kg      |
| Spurlos                      |   | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓           |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| ESD                          |   | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗           |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗           |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗           |
| Autoklaventauglich           |   | ✗           |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ ausreichend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

