



**EAN:**  
4718017386227

**Produkt Nummer:**  
90MS01L1-M00980

## Highlights

- Angetrieben von Intel®-Core -T-Serie- Prozessoren der 8. Generation für Performance auf Workstation-Niveau.
- Stapelbares, modulares Design – Unkompliziertes Nachrüsten von Funktionen mit einer NVIDIA-Quadro®-Grafikkarte oder einem optischen Laufwerk.
- ISV-zertifiziert von CAD-Softwareentwicklern für professionelle Industriedesign-Anwendungen.
- Duales Speicherdesign mit einer M.2-SSD (PCIe 3.0 x4) und einer 2,5-Zoll-HDD für hohe Speicherkapazität.
- Unterstützt bis zu sieben Bildschirme mit HDMI-, DisplayPort- und Mini-DisplayPort-Anschlüssen für effizienteres Arbeiten und mehr Produktivität.
- Umfangreiche E/A-Anschlüsse für vielfältige Business-Anwendungen.
- Kompaktes Metallgehäuse für einen aufgeräumten Arbeitsplatz, ein vertikaler Standfuß und Unterstützung für VESA-Halterungen.
- ASUS-Corporate-Stable-Model-Programm (CSM) mit 36-monatiger stabiler Liefergarantie.
- Zuverlässigkeit rund um die Uhr – Umfassend getestet, um eine langfristige Zuverlässigkeit zu garantieren.

Prozessor	Intel® Core™ i5-8400T
Chipsatz	Intel B360
Grafikkarte	Integrated - Intel HD Graphics
Arbeitsspeicher	16GB 2400MHz DDR4 memory
Festplatte / SSD	256G M.2 SATA SSD
WLAN	INTEL 802.11 a/b/g/n/ac, BT4
LAN	10/100/1000 Mbps, Intel LAN
Anschlüsse vorne / Seite	1 x USB 3.1 Gen1 Type C , 2 x USB 3.1 Gen2, 2 x USB 3.1 Gen1 (1 w/ quick charge), 1 x Mic in jack, 1 x Audio Jack
Anschlüsse hinten	1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0, 1 x Configurable Port (DisplayPort 1.2), 1 x USB 3.1 Gen2, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45 LAN, 1 x Kensington Lock, 1 x DC-in VGA BOX 4x Mini DisplayPort
Integrierte Lautsprecher	1W Speaker
Netzteil	19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter
Zubehör	VGA BOX NVIDIA Quadro P1000 / VESA Mount / Stand
Betriebssystem	Windows 10 Pro
Maße Gerät	177 x 175 x 70,2 mm (with VGA Box)
Gewicht Gerät	1,59KG
Maße Verpackung	387 x 249 x 75 mm
Gewicht Verpackung	2,25KG
Garantie	24 Monate Pick-Up and Return
Besonderheit(en)	Core i7, 2x DisplayPort