

Artikel-Nr. G106545-067A (1.Wahl)

EAN/GTIN

System

Prozessor	Intel Core i5 3. Generation
Prozessor-Modell	3470
Prozessor-Taktrate	4x 3,20 GHz
Prozessor Kerne / Threads	4 / 4
Arbeitsspeicher	8GB
max. Arbeitsspeicher	32GB
Festplatte	256GB SSD
Speicher Technologie	DDR3 - 1600 MHz
Festplatte 2	250GB HDD
Festplatte 3	250GB HDD
Optisches Laufwerk	DVD-RW
Grafikkarte	Intel HD Graphics 2500
Integrierte Soundkarte	Ja
Fingerprint Reader	

Display

Diagonale
Auflösung
Display-Art

Besonderheiten

EPEAT	Gold
Hersteller Garantie	

Software

Betriebssystem	Windows 10 Pro
AntiViren Software	BullGuard Internet Security 1 Jahr für 3 Geräte
Backup Software	Acronis True Image Personal Edition

Netzwerk

Netzwerk	Gigabit
PXE-Boot	Ja
Wake On Lan	Ja

Schnittstellen



www.reteq.eu

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Artikel-Nr. G106545-067A (1.Wahl)

EAN/GTIN

DVI	
eSATA	
Displayport	1
HDMI	
Headset (kombiniert)	
Kensington	
Audio-Ausgang	1
Audio-Eingang	1
Parallel Port	
PS/2	2
RJ45 (LAN)	1
Seriell (RS-232)	1
Thunderbolt	
USB 2.0	6
USB 3.0	4
VGA	1

Allgemein

Formfaktor	Midi Tower
Hersteller	HP
Gewicht	9,5 kg
GTIN	
Breite	17,7 cm
Höhe	43,1 cm
Tiefe	37,7 cm
Farbe	Schwarz
Ehemalige UVP	

Zubehoer

Stromkabel	1
------------	---



www.reteq.eu

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

