



Surftab Y10

Hardware

Prozessor (CPU)	MT8163 Prozessor, 1,5 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 Quad Core
Betriebssystem	Android™ 9 Pie
Arbeitsspeicher (RAM)	2 GB
Interner Speicher	32 GB ²
Grafikprozessor (GPU)	Mali-T720 MP2
Display-Größe	25.7 cm (10.1")
Display-Typ	Kapazitives 5-Punkt-Multitouch-HD-IPS-Display
Bildschirmauflösung	1280 x 800 Pixel
Bildformat	16:10
Kamera	Front: 0.3 MP, Rückseite: 2 MP
Lautsprecher	Stereo
Mikrofon	ja
Schnittstellen	1 x Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), Speicherkartenleser, Audio Out/Mic In (3, 5 mm)
Netzwerk	WLAN, Bluetooth 4.0
Frequenzen	WiFi 802.11a/b/g/n:2.4 GHz/5 GHz
Speichererweiterung	microSD(HC/XC) bis zu 256 GB
Abmessungen	ca. 243.8 mm x 162.3 mm x 9.2 mm
Gewicht	ca. 474 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz

Surftab Y10

Aufnahme und Wiedergabe

Abspielbare Videoformate	MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@L4.0), MPEG-4.2 SP/ASP (z. B. Xvid)
Unterstützte Video-Containerformate	AVI, MKV, MOV
Gaming	3D-Spiele, Classic games
Unterstützte Bildformate	JPEG, PNG, GIF, BMP
Abspielbare Audioformate	MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC

Batterie und Stromversorgung

Batterie-Art	Li-Polymer
Akkukapazität	3.7 V / 5000 mAh / 18.500 Wh
Akku laden über	Micro-USB
Stromquelle	230 V (110 V - 240 V)

Sonstiges

Weitere Merkmale	GPS, G-Sensor
Sprachen	Alle im Betriebssystem Android™ 9 enthaltenen Sprachen
Lieferumfang	Surftab Y10, USB-Host-Adapterkabel, OTG Kabel, Netzteil (100 V - 240 V), Reinigungstuch, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Betrieb und Lagerung

Temperaturbereich	5° C bis 30° C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 70 %

* 1 GB = 1 000 000 000 Byte.

Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Akku dieses Produktes kann nicht ohne Weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.