



SURFTAB THEATRE S11

Hardware

Prozessor (CPU)	MT8163 Prozessor, 1,5 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 Quad Core
Betriebssystem	Android™ 9 (Pie™)
Arbeitsspeicher (RAM)	3 GB
Interner Speicher	32 GB ²
Grafikprozessor (GPU)	Mali-T720 MP2
Display-Größe	29.5 cm (11.6")
Display-Typ	Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Full-HD-IPS-Display
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Bildformat	16:9
Kamera	Front: 2 MP
Lautsprecher	Stereo
Mikrofon	ja
Schnittstellen	2 x USB 2.0, 1 x Micro-HDMI®, Speicherkartenleser, Audio Out/Mic In (3, 5 mm)
Netzwerk	WLAN, Bluetooth 4.0, Miracast™
Frequenzen	WiFi 802.11b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz
Speichererweiterung	microSD(HC/XC) bis zu 32 GB
Abmessungen	ca. 290 mm x 180 mm x 9.3 mm
Gewicht	ca. 719 g
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Grau

SURFTAB THEATRE S11

Aufnahme und Wiedergabe

Abspielbare Videoformate	MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@L4.0), MPEG-4.2 SP/ASP (z. B. Xvid)
Unterstützte Video-Containerformate	AVI, MKV, MOV
Gaming	3D-Spiele, Classic games
Unterstützte Bildformate	JPEG, PNG, GIF, BMP
Abspielbare Audioformate	MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC

Batterie und Stromversorgung

Batterie-Art	Li-Polymer
Akkukapazität	3.7 V / 6800 mAh / 25.160 Wh
Akku laden über	DC IN
Stromquelle	230 V (110 V - 240 V)

Sonstiges

Weitere Merkmale	G-Sensor
Sprachen	Alle im Betriebssystem Android™ 9 enthaltenen Sprachen
Lieferumfang	Surftab Theatre S11, Netzteil (100 V - 240 V), Reinigungstuch, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Betrieb und Lagerung

Temperaturbereich	5° C bis 30° C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 70 %

* 1 GB = 1 000 000 000 Byte.

Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Akku dieses Produktes kann nicht ohne Weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mehr Informationen und Zubehör unter

<http://www.trekstor.de/produkte/tablet/detail-tablet/product/surftab-theatre-S11.html>