


HP Desktop M01-F0015ng



Ein Anblick zum Verlieben. Leistung, auf die Sie sich verlassen können.

Ein stilvoller Desktop-PC, der modernes Design und bewährte Technologie vereint, von einer Marke, auf die Sie sich verlassen können. Ob Sie nun an Ihrem neuesten Projekt arbeiten, Videos ansehen oder alltägliche Aufgaben erledigen – mit einem zuverlässigen PC geht Ihnen alles leichter von der Hand.



Performance – den ganzen Tag.

Alles, was Sie tun, fühlt sich dank der Leistung eines zuverlässigen Prozessors schnell an. Speichern Sie mehr von dem, was Ihnen wichtig ist, mit einem fast grenzenlosen Speicher für alle Ihre Fotos, Videos und Dokumente.



Marke Ihres Vertrauens. Lange Lebensdauer.

Seit 80 Jahren können Sie sich auf uns verlassen. Millionen von Kunden vertrauen uns. Daher weiß die Marke HP, dass zuverlässige Technologie das Allerwichtigste ist. Deshalb durchlaufen unsere PCs mehr als 230 einzelne Tests¹, damit Sie einen leistungsstarken, zuverlässigen PC erhalten, der lange hält.



Ein Desktop mit hervorragendem Design und entsprechender Performance.

Dieser PC bringt Klasse und Stil in Ihr Wohnzimmer oder Ihr Büro. Ein markantes geometrisches Design und alle erforderlichen Anschlüsse an der Vorderseite machen ihn zur perfekten Kombination aus Form und Funktion.



¹ Die HP Total Test Process Testergebnisse stellen keine Garantie für künftige Leistung unter diesen Bedingungen dar. Zur Abdeckung von Schäden, die unter den Bedingungen des HP Total Test Process Tests entstehen, und für versehentliche Schäden ist ein optionales HP Care Pack zum Schutz gegen versehentliche Schäden erforderlich.

HP Desktop M01-F0015ng

Funktionsumfang

Windows 10

Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows – jetzt noch besser.²

PCIe-SSD-Speicher

Wird mit bis zu 512 GB PCIe-basierter Flash-Speicherkapazität angeboten und ist bis zu 17-mal schneller als ein herkömmliches Festplattenlaufwerk mit 5400 U/min in einem Notebook.³

Wiederbeschreibbare DVD-Laufwerke

Mit dem integrierten optischen Laufwerk können Sie DVDs beschreiben und ansehen.⁴

DDR4-RAM-Optionen

DDR4 ist die Zukunft von RAM und wurde entwickelt, um bei hohen Geschwindigkeiten mehr Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten. Von Multitasking bis hin zu Computerspielen – die höhere Bandbreite bietet eine neue Leistungsdimension.

McAfee LiveSafe 30-Tage-Testversion

Schützen Sie Ihr Betriebssystem mit einem kostenlosen 30-tägigen McAfee LiveSafe-Abonnement.⁵

USB 3.1-Anschluss

Mit dem weltweit beliebtesten USB-Anschluss können Sie problemlos alle Ihre vorhandenen USB-Geräte anschließen und profitieren von einer Datenübertragung, die zehnmal schneller ist als mit USB 2.0.

Unterstützung für zwei Displays

Füge ein zweites Display hinzu für ein noch intensiveres Computererlebnis. Mit zwei Monitoren kannst du deine Produktivität steigern oder dir das Multitasking erleichtern.

² Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert möglicherweise aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows voll genutzt werden können. Windows 10 wird automatisch aktualisiert, das Windows-Update ist stets aktiviert. Es fallen ggf. ISP-Gebühren an und es müssen ggf. zusätzliche Anforderungen im Laufe der Zeit für Updates erfüllt werden. Siehe <http://www.microsoft.com>.

³ Basierend auf internen HP Tests unter Einsatz der Benchmarking-Software CrystalDiskMark. Im Vergleich zu traditionellen Festplatten mit 5400 U/min ist die Leistung sequenziell höher (nur Lesevorgänge)

⁴ Tatsächliche Geschwindigkeiten können variieren. Das Kopieren urheberrechtlich geschützten Materials ist nicht gestattet.

⁵ Internet service required and not included. Subscription required after 30 days.

HP Desktop M01-F0015ng



Technische Daten

Leistungsfähigkeit

Betriebssystem

Windows 10 Home 64

Prozessor

AMD Ryzen™ 5 3400G mit Radeon™ RX Vega 11-Grafikkarte (3,7 GHz Basistaktung, bis zu 4,2 GHz max. Boost-Taktung, 4 MB Cache, 4 Kerne)

Prozessorproduktfamilie: AMD Ryzen™ 5 Prozessor^{6,7}

Chipsatz

AMD Promontory B550A

Speicher

8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB); Steckplätze (insgesamt): 2 DIMM
Übertragungsraten von bis zu 2666 MT/s.

Datenspeicher

512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

1 TB, 7200 U/min, SATA

DVD-Writer

Dropbox¹

Grafik

Integriert: AMD Radeon™ RX Vega 11-Grafikkarte;

Separat: AMD Radeon™ RX 550-Grafikkarte (2 GB GDDR5 dediziert) ;

Display-Beschreibung

Die LCD-Monitore sind separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/eur/home-monitors.

Stromversorgung

Effizientes 310-W-Gold-Netzteil;

Konnektivität

Netzwerkschnittstelle

Integriertes 10/100/1000 GbE-LAN

Drahtlose Konnektivität

Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) und Bluetooth® 4.2, kombiniert

Anschlüsse

Vorderseite: 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A; 2 USB 3.1 Gen 2 Type-A; 1 kombinierter

Kopfhörer-/Mikrofonanschluss Hinten: 4 USB 2.0 Type-A; 1 Audioeingang; 1 Audioausgang; 1

Mikrofoneingang; 1 RJ-45

HP 3-in-1 Speicherkartenlesegerät

Interne Laufwerkeinschübe: Ein 3,5-Zoll-Laufwerk verfügbar

Videoanschlüsse

1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort™

Design

Produktfarbe

Jet Black

Software

HP Apps

HP Audio Switch; HP Support Assistant

Software

Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot); Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat

Service & Support

McAfee LiveSafe™²

Zusätzliche Informationen

Produktnummer

P/N: 8BW27EA #ABD

UPC/EAN code: 194441454185

Konformität mit Energieeffizienz

ENERGY STAR®-zertifiziert

Gewicht

4,71 kg;

Verpackt: 8,2 kg

Abmessungen

15,54 x 30,3 x 33,74 cm;

Verpackt: 49,9 x 40 x 28,7 cm

Garantie

1 Jahr beschränkte Garantie auf Teile, Arbeit und Abhol- und Rückgabeservice.; Sie können die Garantieabdeckung Ihres Produkts auf insgesamt bis zu 3 Jahre erweitern; weitere Informationen finden Sie im Internet auf den hp.com-Produktseiten in den Bereichen für Optionen und Zubehör.

Mitgeliefertes Zubehör

Beutel mit Schrauben (zusätzliche Schrauben für zukünftige Speicher-Updates)

Kabeltastatur, schwarz

USB-Kabelmaus, schwarz

Empfohlenes Zubehör

* Nicht im Lieferumfang enthalten.



HP USB-Headset 500
1NC57AA



HP Pavilion Wireless-
Tastatur und -Maus 400
(Schwarz)
4CE99AA



3 Jahre Abhol- und
Lieferservice
U4812E

Gewährleistungsservices*

¹ Neue Dropbox-Benutzer haben für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Registrierung Anspruch auf 25 GB kostenlosen Dropbox-Speicherplatz. Sämtliche Informationen sowie die Nutzungsbedingungen, einschließlich Hinweisen zur Kündigung, erhalten Sie auf der Dropbox Website unter <https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion>. Internetdienst erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

² Kostenloses 30-Tage-Abonnement für den McAfee LiveSafe Dienst im Lieferumfang enthalten. Internetzugang erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten. Nach Ablauf der Frist ist ein Abonnement erforderlich.

⁶ Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Software-Produkte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die Taktung.

⁷ Die maximale Boost-Taktfrequenz-Leistung variiert je nach Hardware-, Software- und allgemeiner Systemkonfiguration.

