

# Cubi N

## Wenn du klein bist, musst du smart sein.

Die extra kompakte PC-Box für Multimedia und Arbeit: Der MSI Cubi N gefällt nicht nur optisch, sondern ist auch komplett lautlos im Betrieb und besonders stromsparend. Der Mini-PC bietet mit dem neuesten Intel® Celeron® N Prozessor und SSD-Laufwerk eine für seine Größe ungewöhnliche hohe Performance. Der MSI Cubi N ist die schicke und platzsparende Lösung für alle PC-Aufgaben wie Internet, E-Mail und Büroanwendungen und überzeugt auch als Multimedia-Zentrale für TV, Musik und 4K-UHD-Filme.



## Selling Points

- Intel® Celeron® N4000 Prozessor
- Elegantes und platzsparendes 0,45-Liter-Gehäuse
- Komplett lautloser Betrieb
- Extra energieeffizientes Design
- Schnelle System- und Programmstarts dank SSD-Laufwerk
- Unterstützt 4K-Bildausgabe für UHD-Videos
- MSI Super Charger-Technik beschleunigt das Laden von mobilen Geräten
- Befestigung hinter dem Monitor möglich (Vesa-Adapter im Lieferumfang)



### Schnittstellen



## Cubi N 8GL-065X

<b>Produktname</b>		Cubi N 8GL-065X
<b>Artikelnummer</b>		00B17111-065
<b>EAN</b>		4719072666897
<b>Betriebssystem</b>		-
<b>Prozessor</b>	Typ Taktfrequenz / Cache Verlustleistung (TDP) Kerne / Threads	Intel® Celeron® Prozessor N4000 1,10 GHz, bis zu 2,60 GHz Burst-Frequenz / 4 MB Cache 6 W 2 / 2
<b>Chipsatz</b>		Intel® SoC
<b>Grafik</b>		Intel® UHD-Grafik 600
<b>Arbeitsspeicher</b>	Typ Belegung Maximum	DDR4 2400MHz 4 GB (1x DDR4 SO-DIMM Slot) 8 GB
<b>Festspeicher</b>	SSD (Systemlaufwerk) HDD Optisches Laufwerk Maximum	64 GB (M.2 SATA SSD) - - 1x M.2 2280 PCIe/SATA Combo-Port (automatische Erkennung)
<b>Audio</b>	Audio-Chip	Realtek ALC283
<b>Audio Anschlüsse</b>	Mikrofon/Kopfhörer	1x Combo-Anschluss (Unterstützt Headsets nach CTIA, OMTP)
<b>Kommunikation</b>	Wireless LAN LAN (RJ45) Bluetooth	IEEE 802.11ac/a/b/g/n (Intel® Dualband Wireless-AC 3168) 1x GBit LAN, 10/100/1000 (Realtek RTL8111H) Ver. 4.2
<b>Schnittstellen</b>	USB (vorne / hinten)  HDMI VGA D-Sub	4x (2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A (1x mit Super Charger) / 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A) 1x (v1.4) 1x
<b>Erweiterungen</b>		-
<b>Mechanische- und Umweltbedingungen</b>	Betriebstemperatur / Lagertemperatur Luftfeuchtigkeit Betrieb / Lagerung Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	0°C bis 40°C, -20 bis 60° C 0% bis 85% RH , 0% bis 90% RH Sicherheit: UL(CUL), CB(CE LVD), GOST, KCC, BSMI
<b>Geräuschpegel</b>		Lautlose passive Kühlung
<b>Diebstahlschutz</b>		Kensington-Lock
<b>Wake-on-LAN</b>		Ja
<b>Lieferumfang</b>		Vesa-Adapter
<b>Wandhalterung</b>	Vesa Mount	Lochmaß 75 x 75 mm und 100 x 100 mm (VESA Mount Kit im Lieferumfang)
<b>Spannungsversorgung</b>	Netzteil	40 Watt, extern
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>		116 x 112 x 44,5 mm
<b>Volumen</b>		0,45 Liter
<b>Gewicht</b>		465 g
<b>Verpackung</b>	Maße / Gewicht	205 x 218 x 84 mm / 1,69 kg
<b>Lieferumfang</b>		Vesa-Adapter, Schnellstartanleitung, Netzteil, Stromkabel
<b>Garantie</b>		2 Jahre Herstellergarantie mit Pick-up-&-Return-Service
<b>Zubehör</b>	Netzkabel	K33-3001021-I45b (EU)