

## GSTA 252/4

**Schwerlast-Anflanschrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-Radkörper**

EAN 4047526091668  
ID 754388  
Zolltarifnummer 87169090



### Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

### Radkörper:


- robuster Grauguss
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsensenkungen
- lackiert, Farbe silber

### Sonstige Eigenschaften:

- Montage mittels Kugelbundsenschrauben und Kugelbundmutter nach DIN 74361
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

### Technische Daten:

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                   | ☉ | 250 mm     |
| Radbreite                   | ⌈ | 80 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | ⌈ | 1.100 kg   |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | ⌈ | 770 kg     |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h   | ⌈ | 440 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)    | ⌈ | 2.750 kg   |
| Lagerart                    | ☉ | Flansch    |
| Anzahl Anschraublöcher      | ☉ | 4          |
| Anschraubloch-Ø             |   | 16,5 mm    |
| Mittelloch-Ø (d)            | ☉ | 60 mm      |
| Lochkreis-Ø (d1)            | ☉ | 100 mm     |
| Temperaturbeständigkeit min |   | -30 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max |   | 70 °C      |
| Belagshärte                 |   | 75 Shore A |
| Stückgewicht                | ⌈ | 6,4 kg     |
| Spurlos                     |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei      |   | ✓          |
| Antistatisch                | ⌈ | ✗          |
| ESD                         |   | ✗          |
| Elektrisch ableitend        | ⌈ | ✗          |
| Korrosionsbeständig         |   | ✗          |
| Hitzebeständig              | ⌈ | ✗          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 75 Shore A

### Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Laufbelag hydrolysebeständig | × |
| Autoklaventauglich           | × |