



Einhell

EXPERT

Winkelschleifer-Set

TE-AG 125 CE Kit

Art.-Nr.: 4430865

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825634990

Der Winkelschleifer TE AG 125 CE ist ein hochwertiges, leistungsstarkes Werkzeug für Experten mit hohem Anspruch, das seine Qualitäten bei einem breiten Spektrum von Trenn-, Schleif- und Schrubarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage voll ausspielt. Die Konstant-Elektronik ermöglicht das passgenaue Einstellen der Drehzahl an die jeweilige Anwendung. Zusätzlich regelt die Konstant-Elektronik die eingestellte Drehzahl stets nach, so dass auch unter Last die vorgewählte Drehzahl konstant gehalten wird. Sein Scheibenschutz lässt sich dank werkzeugloser Schnellverstellung im Handumdrehen an jede Aufgabe anpassen und die Spindelarrretierung ermöglicht einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

Ausstattung

- Konstantelektronik für beständige Leistung auch unter Belastung
- LED-Betriebsanzeige für erhöhte Sicherheit
- Flacher Metallgetriebekopf für flexibles Arbeiten
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- Spindelarrretierung für einfachen und komfortablen Werkzeugwechsel
- Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels
- Stirnlochschlüssel im Zusatzhandgriff
- Inkl. 1x Diamant Trennscheibe (segment) für Stein und Boden
- Inkl. 1x Turboscheibe für Fliese
- Inkl. zusätzlichem Trennscheibenschutz



Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Leistung 1100 W
- Leerlaufdrehzahl 3000 - 12000 min⁻¹
- Scheibendurchmesser 125 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht 2.45 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 4.7 kg
- Maße Einzelverpackung 450 x 160 x 300 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 24 kg
- Maße Exportkarton 460 x 330 x 380 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1930 | 4130 | 4680



Als Sonderzubehör erhältlich



TS 125/115 Trennständer
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4431040
EAN-Code: 4006825506457
Einhell Grey