



Einhell

EXPERT

Multifunktionswerkzeug

TE-MG 300 EQ Kit

Art.-Nr.: 4465151

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635355

Das Multifunktionswerkzeug TE-MG 300 EQ Kit besticht durch den kraftvollen 300 Watt Motor mit Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten, Konstant-Elektronik, Softgrip und eine werkzeuglos montierbare Staubabsaugvorrichtung. Der Schnellspanverschluss bietet einen werkzeuglosen Zubehörwechsel bei einer 12-fach einstellbaren, magnetischen Werkzeugaufnahme. Die Lieferung umfasst jeweils ein Blatt: HCS Tauchsäge (Holz, Kunststoff), BIM-Tauchsäge (Metall), Segmentsäge (Holz, Kunststoff, Weichmetall), Diamant-Segmentsäge (Fugen), HM-Segmentsäge (Gipskarton), HM-Raspel (Mörtel, Fliesenkleber und Teppichreste), Schaber, Dreiecksschleifplatte sowie 6 Schleifpapiere im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box S35.

Ausstattung

- Schnellspanverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme
- Kraftvoller 300 Watt Motor
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Dank Konstant-Elektronik kein Drehzahlverlust bei hoher Belastung
- Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
- Werkzeugaufnahme (12-fach einstellbar)
- Inkl. werkzeuglos montierbarer Staubabsaugvorrichtung
- Inkl. Dreiecksschleifplatte
- Inkl. 6x Schleifpapier (3*P60/3*P120)
- Inkl. Schaber
- Inkl. Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS)
- Inkl. BIM Tauchsägeblatt zusätzlich für Metall
- Inkl. Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS)
- Inkl. Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen
- Inkl. HM Segmentsägeblatt zusätzlich für Gipskarton
- Inkl. HM Raspel für Mörtel, Fliesenkleber und Teppichreste
- Inkl. praktischem Staubabsaugadapter
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box S35




Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Netzanschluss | 230-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 300 W |
| - Schwingzahl | 11000-20000 min ⁻¹ |
| - Oszillationswinkel | 3.2 ° |
| - Schleifpapiergröße | 93 x 93 x 93 mm |



Logistische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.37 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.8 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 340 x 100 x 340 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 455 x 365 x 345 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1952 4048 0 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Fliesen-Set
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4465017
EAN-Code: 4006825625523
Einhell Accessory



Boden- und Einbau-Set
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4465016
EAN-Code: 4006825625516
Einhell Accessory