

Samsung Monitor C32JG51FDU

31,5" (80,1 cm) Bildschirmdiagonale
EAN: 8801643425425



Artikelinformation:

- Artikelname: C32G51FDU
- Artikelnummer: LC32JG51FDUXZG
- EAN: 8801643425425

Bildqualität:


- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Panel: VA
- Helligkeitswert: 250 cd/m²

Design / Anschlüsse:

- Farbe: Weiß
- Signaleingang: digital
- Signalanschlüsse:
1 x DP 1.2 / 2 x HDMI 1.4

Besondere Eigenschaften:

- 144 Hz Bildwiederholrate
- Eye Saver Mode
- Flicker Free
- Game Color Mode
- Super Arena Gaming UX



Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 06196 77 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse)
• Stand August 2018 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SAMSUNG

Technische Daten

C32JG51FDU

Artikelinformationen

Artikelname	C32JG51FDU
Artikelnummer	LC32JG51FDUXZG
EAN	8801643425425
Panel	
LCD Technologie	VA
Backlight-Technologie	LED
Bildschirmgröße	31,5" / 80 cm
Bildschirmwölbung	1800R
Format	16:9
Helligkeitswert	300 cd/m ²
Bildwiederholungsrate	144Hz
Kontrast (statisch)	3000:1
Reaktionszeit	4ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°
Farben	
Anzahl der Farben	16,7 Millionen
Signal	
Signaleingang	digital
Signalanschlüsse	
HDMI	2 (1.4)
Display Port	1 (1.2)
Kopfhörer	1
Plug & Play	
DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	
Netzteil	Extern
Lieferant	Samsung
Artikelname	C32JG51FDU
Energieeffizienzklasse ¹	A+
Bildschirmdiagonale	80 cm (31,5 Zoll)
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W)	30
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	44
Energieverbrauch im Standby (W)	< 0,5
Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Maximales Leuchtverhältnis	96%
Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Blei	Vorhanden
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Generelle Eigenschaften

Image Size	Ja
Easy Setting Box	Ja
Eco Saving Plus	Ja
Eye Saver Mode	Ja
Flicker Free	Ja
Game Color Mode	Ja
Screen Size Optimizer	Ja
Black Equalizer	Ja
Low Input Lag Mode	Ja
Refresh Rate Optimizer	Ja
Super Arena Gaming UX	Ja
Samsung MagicUpscale	Ja

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Weiß
Fuß	-1.5° (±1.0°) ~15.0° (±2.0°) Tiltfunktion
Wandmontage	Ja (VESA 75x75)

Normen

EMI ²	CE
Pixelfehlerklasse ²	Klasse 2 nach ISO 9241-307

Besonderheiten

Betriebssystem Kompatibilität	Windows
Windows Zertifizierung	Windows 10

Maße und Gewicht

Maße mit Fuß (B x H x T)	724 x 530,9 x 242,8 mm
Maße ohne Fuß (B x H x T)	724 x 428,1 x 96,7 mm
Gewicht ohne Verpackung	6,1 kg
Gewicht mit Verpackung	8,4 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	2 Jahre

Lieferumfang

Display Port Kabel	Ja
Installations-CD	Ja
Quick Setup Guide	Ja

¹ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz).

² Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>.