


ASRock Desk-Mini A300 AMD Athlon 3000G

 Windows 10 PRO



Technische Daten:

Gehäuse	Mini Desktop Gehäuse
Netzteil	120 Watt
Unterstützte Speicherkarten	microSD
Chipsatz	AMD® A300
Prozessor	AMD Athlon 3000G
Prozessor Turbotakt	2x 3.50 GHz , Sockel AM4
Hauptspeicher	8 GB DDR4
Festplatte	240 GB M.2 SSD
Laufwerk	ohne
Grafik	Integrierte AMD Radeon Vega
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	Realtek ALC233
Anschlüsse Front	2x Audio, 1x USB-A 3.1, 1x USB-C 3.1
Anschlüsse Hinten	1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA 1x RJ45, 1x USB 3.1, 1x USB 2.0

Kontaktdaten service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

Betriebssystem	Windows 10 Professional 64 Bit
Maße (H x B x T)	155 x 80 x 155 mm
Gewicht	2.5 kg

24 Monate Pickup Reparaturservice