

# BS WIFI DIY KIT



4 WIFI KAMERAS

4-KANAL NVR

INKLUSIVE 12 ZOLL MONITOR

ANSCHLIESSEN UND LOSLEGEN

BIS ZU 300 METER REICHWEITE

SICHERUNG PER USB UND NETZWERK



Enthält	1x NVR im 12-Zoll Monitor mit Netzteil 4x WiFi Kameras mit Netzteilen 1x USB Maus 1x 1m Netzkabel
Gesamtgewicht	5,5 Kg

## Kameras

Sensor	1/2,7" CMOS
Auflösung	2MP 1080P 1920(H)x1080(B)
Komprimierung	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Brennweite	3.6mm
Infrarot Reichweite	25m
Ethernet Protokolle	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
WIFI Reichweite	Ohne Hindernisse 300m maximal
Tag/Nacht	Farbe/ S&W (IR-CUT )
WDR	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonenmaskierung	3 Zonen
Gehäuse	IP66
IR Cut Filter	Ja
Arbeitstemperatur	-10° ~ +50° RH95% Max
Strom	DC12V±10%, 500mA
Größe	157(B) x 70(H) x 66(T)mm

## NVR im 12-Zoll Monitor

### Video

Eingang 4CH (3072×2592, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc)

### Alarm

Bewegungserkennung auf 4 Kanälen

Alarmauslösung Aufnahme, Email, FTP, Snapshot, Audiosignal, Bildschirmanzeige

### Bildschirm

Monitor 12 Zoll Monitor

Auflösung 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Digitaler Zoom Ja

OSD Kameraname, Zeit, Aufnahme, Bewegungserkennung, Alarm

### Aufnahme

Video Komprimierung H.264/H.265/H.264+/H.265+

Auflösung 8MP(3072×2592),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),  
1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)

Aufnahmekapazität PAL :8MP@4×15fp, 5MP@4×25fp,4MP@4x25fp,3MP@4×25fp,1080P@4×25fp,  
960P@4×25fp,720P@4×25fp, D1@4×25fp

Aufnahmemodus Manuell\ Zeitplan\ Bewegungserkennung

### Netzwerk

Anschluss 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface

Netzwerk Protokolle TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p

Web Browser IE8-11, Google Chrome (älter als V44), Firefox (älter als V53)

CMS Software Läuft unter Windows 7/ Windows 8/Windows 10

Cloud Support(P2P) Ja

Smart Phone iPhone, iPad, Android, Android Pad

Festplattenanschluss 1 SATA Hard Disk Interface (2.5"SATA)

Kapazität Bis zu 8TB

### Allgemein

Sprachen Englisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Französisch,  
Portugiesisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Ungarisch, Rumänisch, Holländisch, Griechisch

USB Anschlüsse 1 USB 2.0 Interfaces

Stromanschluss DC12V/2A

Arbeitsumgebung -10~55°/10~90%

Größe 287(L)\*142(B)\*252(H)mm