



Jahre Garantie*

ANSMANN Home Charger 231

Intelligentes USB-Ladegerät 15,5 W

Features

- USB-Ladegerät mit zwei USB-Ports und 15,5 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang: 5V DC max. 3100 mA



Ladestrom



Laden mit 2 Anschlüssen



Ultraschnelles Aufladen



Universell einsetzbar



Intelligente Ladesteuerung



Artikelnummer: 1001-0067-1
 Lieferumfang: USB-Ladegerät Home Charger 231
 Zolltarifnummer: 85044082900
 Verpackungseinheit: 4 (208 × 147 × 101 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Eingangsspannung	100 - 240V AC
Max. Eingangsstrom	0.5 A
USB-Ports	2
Buchse	USB
Ausgang	5V DC / 3100 mA / 15,5 W
Max. Ausgangsleistung	15,5 W
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-25 - 70 °C