



LED Stirnlampe

Diese SCHWAIGER® LED Stirnlampe sorgt mit der leistungsstarken COB (Chip-on-Board)-LED für eine optimale Ausleuchtung. Die Lampe kann auf die Kopfgröße individuell eingestellt werden. Damit sind die Hände beispielweise zum Arbeiten frei und das Licht leuchtet in absoluter Dunkelheit voraus. Die

Lampe lässt sich zusätzlich neigen und kann so in die gewünschte Position eingestellt werden. Die Stirnlampe findet beispielsweise bei allen Arten von Outdoor-Aktivitäten wie Tracking oder Wandern, beim Camping oder in der Werkstatt ihren Einsatz.



designed by
SCHWAIGER

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

STLED10 533
4004005025514



Letzte Aktualisierung: 10.02.2020



LEISTUNGSMERKMALE (STLED10 533)

- Unterschiedliche Betriebsmodi:
Modus 1: Blinklicht / Modus 2: 50 % / Modus 3: Dauerlicht
- Ideale Ausleuchtung durch extrem leistungsfähige COB (Chip-on-Board)-LED
- Kompakte Bauform, ideal für unterwegs
- Geringes Gewicht
- 90° neigbar
- Einstellbares Kopfband
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	über Batterie: 1,5 V (3 Stück)
Batterietyp	LR03 (AAA)
Leuchtmitteltyp	3 W COB-LED
Lumen	120 Lm (Modus 1: Blinklicht) 60 Lm (Modus 2: 50 %) 120 Lm (Modus 3: Dauerlicht)
Reichweite	12 m
Lebensdauer	20000 h
Leuchtdauer	Modus 1: 5 h Modus 2: 7 h Modus 3: 4 h
Schutzklasse	IPx4
Farbe	Schwarz/Rot
Verpackungsart	Schweißblister SF

