


# Gigaset GS190

Robust, ausdauernd, solide:

Grenzenlose Freiheit für den Genuss kostbarer Augenblicke

- 6,1", 19,5:9 HD+ IPS V-Notch Display, 2,5D Glas
- Schnell aufladbarer 4000 mAh Lithium Polymer Akku über USB Typ-C
- Gesichtserkennung und Fingerabdruck Sensor mit Multi-Funktionen
- 13 MP PDAF + VGA Dual Hauptkamera und 8 MP Frontkamera
- Quad-Core Prozessor mit 4G LTE, unterstützt VoLTE
- 3 GB RAM Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher
- Pure Android™ 9.0 Pie Betriebssystem
- Dual-SIM (2 Nano-SIM-Karten) plus 1 Speicherkarte
- USB On The Go



## Betriebssystem

- Pure Android™ 9.0 Pie
  - Bessere Akkulaufzeit, Leistung, Stabilität und Energieeffizienz durch künstliche Intelligenz
  - Verbesserte Sicherheit: eingeschränkte Zugriffsrechte für Apps, die im Hintergrund ausgeführt werden
  - Erweiterte Bluetooth-Funktionen sowie verbesserte Funktionen zum Kopieren und Einfügen
  - Neue Bedienelemente zur Vereinfachung der Navigation

## Display

- Größe 19,5:9 HD+ V-Notch Display  
6,1" / 15,5 cm / (14,1 x 6,5 cm)
- Auflösung 1560 x 720 Pixel
- Material 2,5D Glas mit kratzfester und schmutzabweisender Oberfläche
- Technologie IPS
- Anzahl Farben 16 Mio.
- Typ Kapazitives Touch-Display mit bis zu 5 Touchpoints
- Pixeldichte 282 ppi
- Kontrast 1200 : 1
- Helligkeit 400 cd/m<sup>2</sup>

## Kamera

- Hauptkamera - Foto Features
  - Auflösung (Foto): 13 MP PDAF + VGA
  - Blende: F2.0
  - LED Blitz: ja
- Hauptkamera - Video Features
  - Auflösung 1080p Video
- Frontkamera - Foto Features
  - Auflösung (Foto): 8 MP FF
- Besonderheiten
  - Bokeh-Effekt (Hintergrundunschärfe)
  - Beauty-Modus (Glättet Hautunebenheiten)
  - Multi Szenen Effekt Modus
  - Automatischer QR-Code Scanner

## Fingerabdruck Sensor

- 5 unterschiedliche Fingerabdruck-Profile
- Scroll Funktion zum Blättern von Bildschirmseiten
- Entsperren des Telefons
- Eingehenden Anruf annehmen
- Kamera öffnen
- Foto aufnehmen

# Gigaset

Wherever you go.

## Prozessor

- Typ MTK Helio A22 MT6761 Quad-Core

## Akku

- Lithium Polymer Akku
- Kapazität 4000 mAh / 3,85 V
- Standby
  - mit einer SIM-Karte bis zu 600 Std.
  - mit zwei SIM-Karten bis zu 400 Std.
- Sprechzeit
  - bis zu 30 Stunden im 2G Netzwerk
  - bis zu 18 Stunden im 3G/4G Netzwerk
- Musikwiedergabe bis zu 45 Stunden
- Videowiedergabe bis zu 20 Stunden

## Ladegerät

- Anschluss USB 2.0
- Ausgangsleistung 5V 2A Schnellladung
- Ladezeit ca. 2,7 Std.

## Speicher

- Interner Gerätespeicher 32 GB
- RAM Arbeitsspeicher 3 GB
- Speichererweiterung bis zu 256 GB durch Speicherkarte (hot-plugging-fähig)

## Netzwerkspezifikation

- 3-fach Einschub für 2 Nano-SIM-Karten und eine Speicherkarte
- Unterstützte Frequenzbänder
  - GSM/2G 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
  - UMTS/3G 900 / 2100 MHz
  - FDD / LTE / 4G 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
- Upload/Download bis zu 50/150 Mbit/Sek., inkl. Voice over LTE (VoLTE) und Voice over WiFi (VoWiFi)

## Konnektivität

- USB Schnittstelle Typ-C
- USB Version 2.0
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm
- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4GHz + 5GHz
- Bluetooth® Version 5.0

## Sensoren

- Fingerabdrucksensor
- Lagesensor
- Näherungssensor
- Helligkeitssensor
- E-Kompass

## Gehäuse

- Maße 156,5 x 74 x 9,5mm (H x W x T)
- Gewicht ca. 172 g
- Oberfläche Metall Effekt Lackierung
- Gerätefarbe Titanium Grey  
Night Shade Blue

## Sonstige Funktionen

- Navigation
  - A-GPS
  - GPS
  - Glonass
- UKW Radio
- OTG (USB On The Go)
  - Verwendung des Smartphones als Power Bank zum Laden von externen Geräten (umgekehrter Ladevorgang)
  - Anschließen von externen Geräte, wie z.B. USB-Stick, USB-Maus, USB-Tastatur etc.
- Einfarbige LED Anzeige

## Lieferumfang

- 1 Gigaset GS190
- 1 Ladegerät
- 1 SIM-Karten Nadel
- 1 USB Typ-C Kabel
- 1 Bedienungsanleitung