


# KERN FKB 15K0.5A

Tischwaage bis 65 kg mit großer Wägeplatte



PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Unterflurwägung:	Haken
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	10 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	475 x 470 x 190 mm
Bruttogewicht:	6,230 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,240 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	348 x 390 x 113 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	348 x 390 x 113 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	340 x 240 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	30000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Tarierbereich:	15 kg
Wägebereich [Max]:	15 kg
Wägeeinheiten:	* dwt g gn kg lb mo oz ozt t tI (HK) tI (Singap. Malays) tI (Tw)

Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
-------------	----------------------

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor):	1 g
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal):	10 g
Zählaufösung:	15000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
--	----


# KERN FKB 15K0.5A

Tischwaage bis 65 kg mit großer Wägeplatte



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

