


KERN FKB65K1A

Tischwaage bis 65 kg mit großer Wägeplatte



PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Unterflurwägung:	Haken
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	10 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	475 x 470 x 190 mm
Bruttogewicht:	6,315 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,210 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	348 x 390 x 113 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	348 x 390 x 113 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	340 x 240 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	65000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	5 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	60 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 g
Reproduzierbarkeit:	1 g
Tarierbereich:	65 kg
Wägebereich [Max]:	65 kg
Wägeeinheiten:	* dwt g gn kg lb mo oz ozt t tI (HK) tI (Singap. Malays) tI (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor):	2 g
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal):	20 g
Zählaufösung:	32500

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
--	----


KERN FKB65K1A

Tischwaage bis 65 kg mit großer Wägeplatte



Piktogramme

STANDARD



OPTION

