

# KERN GAB15K2DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



## Messsystem

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                                    | 2 g   5 g                       |
| Anwärmzeit:  | 10 min   10 min                 |
| Auflösung:   | 3 3.000                         |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max:                  | 2 g   5 g                       |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup> s |                                 |
| Empfohlenes Justiergewicht:                          | 15 kg (F2)                      |
| Justiermöglichkeiten:                                | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:  | 2 g   5 g                       |
| Reproduzierbarkeit:                                  | 2 g   5 g                       |
| Tarierbereich:                                       | 14,995 kg                       |
| Wägebereich [Max]:                                   | 6 kg   15 kg                    |
| Wägeeinheiten:                                       | g kg                            |
| Wägesystem:  | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,400 cm |
|----------------------|----------|

## Eichtechnische Daten

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Eichklasse:                          | III       |
| Eichung im Werk möglich:             | ja        |
| Eichwert [e]:                        | 2 g   5 g |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU:       | ja        |
| Mindestlast [Min]:                   | 40 g      |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112   |

## Zählen

|   |       |
|---|-------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen <sup>500 mg</sup> (Labor): |       |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen <sup>5 g</sup> (Normal):   |       |
| Zählaufösung:   | 30000 |

## Funktionen

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Prozentbestimmung:         | ja |
| Summenspeicherfunktion:    | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion:              | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %   |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 0 %    |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Akku:                                     | Rchg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 40 h                            |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 90 h                            |
| Akkuladezeit:                             | 12 h                            |
| Eingangsspannung:                         | 110 V - 230 V AC                |
| Netzteil-Art:                             | Netzadapter extern              |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | CH EURO UK                      |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein:       | 963-128 |
| Eichung:                     | 965-228 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |            |
|----------------|------------|
| Kategorie:     | Waagen     |
| Marke:         | KERN       |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 445 x 375 x 205 mm |
| Bruttogewicht:                  | 4,420 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 3 kg               |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|  |                    |
|--|--------------------|
| Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):              | 320 x 350 x 125 mm |
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH):                 | 320 x 330 x 125 mm |
| Drehbare Fußschrauben:                       | ja                 |
| Gehäusematerial:                             | Kunststoff         |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 320 x 350 x 125 mm |

# KERN GAB15K2DNM



Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Libelle:                  | ja           |
| Material der Wageplatte: | Edelstahl    |
| Wageflache (BxT):       | 300 x 230 mm |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

