

# KERN IFS60K0.5D

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg   1000 mg
Anwärmzeit:	2 h   2 h
Auflösung:	60 60.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2,500 g   5 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	60 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 g   4 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg   1000 mg
Tarierbereich:	-60 kg
Wägebereich [Max]:	30 kg   60 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,650 cm
Display Ziffernhöhe:	1,350 cm

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen1 g (Labor):	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen10 g (Normal):	
Zählauflösung:	60000

## Funktionen

Peak-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	18 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100-240V50/60Hz 190mA
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	795 x 460 x 220 mm
Bruttogewicht:	11,973 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9,930 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	400 x 300 x 120 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	400 x 300 x 120 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm


# KERN IFS60K0.5D



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

