

KERN IFS60K0.5DL

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 500 mg | 1000 mg

Anwärmzeit: 2 h | 2 h

Auflösung: 60 60.000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 50 kg (F2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 3 g | 6 g

Reproduzierbarkeit: 500 mg | 1000 mg

Tarierbereich: -60 kg

Wägebereich [Max]: 30 kg | 60 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 4-Leiter

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,650 cm

Display Ziffernhöhe: 1,350 cm

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen1 g (Labor):

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen10 g (Normal):

Zählauflösung: 60000

Funktionen

Peak-Funktion: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional (factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 18 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100-240V50/60Hz 190mA

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 930 x 545 x 210 mm

Bruttogewicht: 14,600 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 12 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 260 x 150 x 65 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 500 x 400 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 500 x 400 x 120 mm

Kabellänge Anzeigegerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Stativhöhe: 60 cm

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 500 x 400 mm


KERN IFS60K0.5DL



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

