

## Hochdruckreiniger Haus & Garten

### Premium 190-12

Artikel-Nr. 128471153

EAN 57 15492 21289 7

Modelle der Premium-Klasse sind die optimale Wahl für Reinigungsarbeiten rund ums Haus und im Garten.

Der P 190 – die robuste und semiprofessionelle Lösung, mit komfortabler Handhabung und wirksamer Reinigungsleistung in allen Bereichen. Selbst Boote, Pferdeanhänger und Poolanlagen bewältigt der Hochdruckreiniger dank kraftvoller Pumpe mit Messingzylinderkopf, seiner neuen, leistungsstarken Hochdruckdüsen sowie des stahlarmierten Schlauchs absolut problemlos.



Technische Daten		
Druck max.	(bar/MPa)	190/19
Wasserleistung	Q <sub>max</sub> (l/h)	650
Max. Zulauftemperatur	(°C)	60
Leistungsaufnahme	(A)	14,5
Spannung	(V)	230
Elektrischer Anschlusswert	(kW)	3,3
Gewicht	(kg)	27,8
Abmessungen	L x B x H (mm)	390 x 380 x 975
Schlauchlänge	(m)	12
Netzkabel	(m)	5

Lieferumfang	
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•
GENTLE Düse (Flachstrahl)	•
ROUGH Düse (Dreckfräse)	•
Reinigungsmitteltank 2 l	•

Produkt-Merkmale	Vorteile
Transportwagen und Aluminium Teleskopgriff	Hohe Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Schlauchtrommel mit Schlauchführung	Schlaucheinsatz - einfach im Handling und immer angeschlossen
12 m stahlarmierter Hochdruckschlauch	Robust, flexibel und langlebig
Hochdruckpumpe mit Messingpumpenkopf	Langlebig, robust und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Wassermengenregulierung	Flexible Anwendung bei unterschiedlichen Oberflächen
Flexibler Kabelhaken	Einfache Kabelentnahme durch drehbaren Kabelhaken
Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Integrierter Reinigungsmitteltank & Dosierung	2 Liter abnehmbarer Reinigungsmitteltank & stufenlose Dosierung
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles verbinden und entwirren des Hochdruckschlauches