

## Zusatzakku XLayer Powerbank Micro PRO Space Grey 20000mAh Smartphones/Tablets

### PRODUKTDDETAILS / Verpackungsmaße:

Artikel-Nr.	217289
Hersteller	XLayer
EAN-Code	4260458922347
Gewicht (kg)	ca. 0,470
Länge (m)	0,198
Breite (m)	0,110
Höhe (m)	0,045
UVP	29,95 Euro



### BESCHREIBUNG:

Extrastarke Leistung im extrakompakten Format: mit dem hochwertig verarbeiteten und praktischen Ladegerät können Sie Ihr Smartphone oder Tablet jederzeit und überall aufladen!

Für alle Ihre USB-Mobilgeräte: Laden Sie unterwegs bequem Smartphone, Tablet-PC, mobile Lautsprecher u.v.m. - auch ohne Steckdose in der Nähe!

Laden Sie zwei Geräte gleichzeitig: Das 20.000mAh-Gerät verfügt über 2 USB Ports und ermöglicht simultanes Laden.

Hohe Kapazität für viele Extrastunden: 20.000mAh verlängern die Laufzeit Ihres Smartphones! Ideal beim Camping, Wandern, beim Tagesausflug im Urlaub u.v.m.

Eine numerische Kapazitätsanzeige hält Sie dabei immer über den Ladestand Ihrer Powerbank auf dem Laufenden. Wählen Sie zwischen den beiden Auflade-Möglichkeiten des Ersatzakkus: Laden Sie über das mitgelieferte USB- auf Typ C-Kabel über den USB-C Input, oder über den Micro-USB-Input (Micro-USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten). Die Powerbank ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-betriebenen Geräten welche über einen 5V-Ladeinput verfügen..

### FEATURES:

- Kompakter Zusatzakku (20.000mAh) für Smartphones und Tablets im Slim-Design
- Numerische Kapazitätsanzeige
- USB- auf Typ C-Kabel im Lieferumfang enthalten
- 2 USB Ports für simultanes Aufladen; z. B. Smartphone und Tablet gleichzeitig laden
- Powerbank lädt über USB-C- und Micro-USB-Port
- Maße/Gewicht: 143 x 68 x 27 mm (425 g)

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Batterie-Typ: Lithium-Polymer
- Kapazität: 74 Wh (3.7V/20.000mAh)
- USB-Output 1: 5V/2.1A
- USB-Output 2: 5V/1.0A
- Micro-USB Input: 5V/2.0A
- Typ-C Input: 5V/2.0A

### LIEFERUMFANG:

- 1x XLayer Powerbank Micro PRO (20.000mAh), Space Grey
- 1x USB- auf Typ C-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

