

SURFTAB TWIN 10.1 (2019)

Hardware

Prozessor (CPU)	Intel® Celeron® N4000 Prozessor (bis zu 2.6 GHz, 4MB Intel® Smart-Cache) Dual-Core
Betriebssystem	Windows 10 Home im S Modus
Office	Office 365 Personal (1-Jahres-Abonnement) ¹
Arbeitsspeicher (RAM)	4 GB
Interner Speicher	64 GB ²
Grafikprozessor (GPU)	Intel® UHD Graphics 600
Display-Größe	25.7 cm (10.1")
Display-Typ	Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-HD-IPS-Display
Bildschirmauflösung	1280 x 800 Pixel
Bildformat	16:10
Kamera	Front: 0, 3 MP, Rückseite: 2 MP
Lautsprecher	ja
Mikrofon	ja
Schnittstellen	2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x Mini-HDMI®, Audio Out/Mic In (3, 5 mm), Speicherkartenleser, Tablet-Dock, Tastatur-Dock
Netzwerk	WLAN, Bluetooth 4.2, Miracast™
Frequenzen	WLAN IEEE 802.11ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz
Speichererweiterung	microSD(HC/XC) bis zu 128 GB
Abmessungen	ca. 260 mm x 174 mm x 10 mm
Gewicht	ca. 1157 g (Tablet & Tastatur), ca. 621 g (Tablet), ca. 1778 g (insgesamt)
Gehäusematerial	Kunststoff (rubberbeschichtet)
Farbe	Schwarz

SURFTAB TWIN 10.1 (2019)

Batterie und Stromversorgung

Batterie-Art	Li-Polymer
Akkukapazität	7,4 V / 3000 mAh / 22,20 Wh
Akku laden über	DC IN
Stromquelle	230 V (110 V - 240 V)

Sonstiges

Weitere Merkmale	G-Sensor, Hall-Sensor
Sprachen	Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch
Lieferumfang	Surftab® twin 10.1, Netzteil (100 V - 240 V), Reinigungstuch, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Betrieb und Lagerung

Temperaturbereich	5° C bis 30° C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 70 %

¹Office 365 Personal für 12 Monate inklusive. Software ist bereits vorinstalliert. Die Office-Aktivierung ist innerhalb von 6 Monaten nach Aktivierung von Windows möglich. Nach Ablauf muss die Lizenz kostenpflichtig erneuert werden.

²1 GB = 1 000 000 000 Bytes.

Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Akku dieses Produktes kann vom Benutzer nicht ohne Weiteres selbst ausgetauscht werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.