

Produktinformation

90 10 185

Rohrschneider für Mehrschicht- und Pneumatikschläuche

- Ideal für alle marktüblichen Flüssigkeits-, Mehrschicht- und Pneumatikschläuche/-rohre im großen Anwendungsbereich von max. Ø 20 mm
- Mit Universalaufklappe zum rechtwinkligen Positionieren
- Schonend auch bei Daueranwendung durch geringen Kraftaufwand und automatischem Öffnen dank Federmechanismus
- Auswechselbares Messer
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet



Allgemein	
Artikel-Nr.	90 10 185
EAN	4003773084846
Griffe	aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff
Gewicht	175 g
Abmessungen	185 x 68 x 24 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidkapazitäten (Durchmesser)	Ø max. 20 mm
Schneidenlänge mm	25 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



