



Einhell



Batterie-Ladegerät

CE-BC 30 M

Art.-Nr.: 1002275

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825643350

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 30 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 12V- und 24V-Fahrzeuggelbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schont die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz sichert das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt ebenfalls über vollisolierte Polklemmen. Die LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick.

Ausstattung

- Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
- 2in1: Laden und Fremdstarten mit einem Gerät
- Wählbare Spannung 12V/24V zur Anpassung an Fahrzeugbatterie
- Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand
- Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen
- Für Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien
- Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad)
- Die Nutzung verlängert die Batterielebensdauer
- LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige
- Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Vollisolierte Batterieklemmen
- Ergonomischer Griff für optimalen Transport



Technische Daten

- Netzanschluss 230 V | 50 Hz
- Ladespannung 12 V/ 24V
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-600 Ah
- Starthilfeeinrichtung 100 A - 5 sek
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 3 / [-] - 30 / [-] A (arith./eff.) bei 12 V d.c.
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 4 / [-] - 15 / [-] A (arith./eff.) bei 24 V d.c.



Logistische Daten

- Produktgewicht 10.85 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 11.9 kg
- Maße Einzelverpackung 430 x 375 x 297 mm
- Stück pro Exportkarton 1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 11.9 kg
- Maße Exportkarton 440 x 385 x 310 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 504 | 1092 | 1248

