



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Drucksprüherät

GE-WS 18/75 Li-Solo

Art.-Nr.: 3425220

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646368

Das Einhell Akku-Drucksprüherät GE-WS 18/75 Li-Solo unterstützt beim Ausbringen von Pflanzenschutz-, Dünge- und Unkrautvernichtungsmitteln und gehört zur flexiblen Power X-Change-Familie. Das Drucksprüherät ist mit einer automatischen Pumpe ausgerüstet. Eine Skala im transparenten Tank bietet auf den ersten Blick eine Füllstandskontrolle. Die großen Metallbügel am Tank sind zum einfachen Öffnen und Schließen konzipiert. Die Messingdüse ist individuell einstellbar, die teleskopierbare Sprühlanze besteht aus Edelstahl und ist mit einer arretierbaren Bedientaste ausgestattet. Der gepolsterte Tragegurt sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Abdeckung des Akkus bietet Schutz vor Spritzwasser. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau notwendig
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- Abdeckung des Akkus - Schutz vor eindringendem Wasser
- Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- Große Metallbügel am Tank zum einfachen Öffnen und Schließen
- Gepolsterter Tragegurt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anwendung: Pflanzenschutz-/Dünge-/Unkrautvernichtungs-Mittel



Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - Tank Füllmenge | 7.5 L |
| - Tank Volumen | 8.2 L |
| - Max. Flüssigkeitstemperatur | 40 °C |
| - Max. Pumpendruck | 3.5 bar |
| - Durchflussmenge | 60 L/h |
| - Länge Druckschlauch | 140 cm |



AUTOMATIC PUMP



FILLING LEVEL SCALE



BATTERY COVER

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.37 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.75 |
| - Maße Einzelverpackung | 340 x 220 x 388 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 9.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 680 x 360 x 405 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 840 1752 2052 |



LARGE METAL CLIP



STAINLESS STEEL TELESCOPIC LANCE



18 V



7.5 LITRE



STAINLESS STEEL TELESCOPIC

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory