



GYSFLASH 20.12/24 PL

Doppeltechnologie : Blei-Säure & Lithium

EBS-Technologie
perfekter Ausgleich
der Lithium-Batterie-
zellen beim Lade-
vorgang

Pb

12V 15 Ah > 300 Ah
24V 15 Ah > 240 Ah

LiFePO₄

12V 7 Ah > 300 Ah
24V 7 Ah > 240 Ah

Kompaktes
und robustes
Design IP43



Blei-Säure

- Nass / Gel
- AGM / EFB
- START / STOP

Lithium

(LiFePO₄)

Austauschbare 1.9 m-Ladekabel

3 Ladeleistungen:
7 A, 15 A und 20 A

- Intelligente Ladung: 7 oder 8 Stufen ohne Überwachung
- Automatische Anpassung der Ladeparameter nach Umgebungstemperatur
- Schutz der Fahrzeugelektronik
- Leistungsstark, Einschaltdauer (40°C): 100% bei 20A

Art.-Nr. 026049



www.gys-schweissen.com