

DS-2TD2617B-3/PA

Wärmebildkamera zur Körpertemperaturmessung

DeepinView^{series}



Die Hikvision DS-2TD2617B Thermografie Bullet Kamera zur Körpertemperaturmessung ist in der Lage, mit einer hohen Genauigkeit Temperaturen von Objekten in Echtzeit zu messen. Zusätzlich ist die Kamera in der Lage, Personen mit erhöhter Körpertemperatur in einer Personengruppe zu verfolgen. Somit ist die Kamera optimal geeignet für den Einsatz an Grenzen, Flughäfen, Schulen oder auch Krankenhäusern mit entsprechenden Separations- oder Quarantänebereichen.

Key Features

- 160 × 120 Pixel Thermaldetektor
- Temperaturmessbereich: 30°C bis 45°C; Messgenauigkeit: ±0.5 °C
- Zuverlässige Alarmierung bei Temperaturgrenzwertüberschreitung
- 3D DNR, Verbesserung der Bilddetails
- Akustischer Alarm



Spezifikationen


Thermal Detektor	
Bildensor	Ungekühlte Vanadiumoxid-Fokusebenen-Anordnungen
Auflösung	160 × 120 Ausgabeauflösung: 320 × 240
Pixelabstand	17µm
Wellenlänge	8 µm bis 14 µm
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)	≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1.1)
Brennweite	3.1 mm
IFOV	5.48 mrad
Öffnungswinkel	50° × 37.2° (H × V)
Min. Fokusabstand	0.2 m
Blende	F 1.1
Optischer Bildsensor	
Auflösung	2688 × 1520
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Belichtung	Farbe: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), S/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)
Verschlusszeit	1 s bis 1/100,000 s
Brennweite	4 mm
Öffnungswinkel	84° × 44.8° (H × V)
WDR	120 dB
Tag-Nachtschaltung	Automatischer IR –Sperrfilter
Bildfunktionen	
Bi-Spektrum Bildüberlagerung	Überlagerung des Thermalbildes zur Erhöhung der Detailgenauigkeit
Bild in Bild	Kombiniert Details von Wärme- und optischen Bild PIP, Bildüberlagerung-Wärmebild auf optisches Bild
Smart Funktionen	
Temperaturmessung	3 Temperaturmessregeln, 21 Messungen insg. (10 Punkte, 10 Bereiche, 1 Linie).
Temperaturmessbereich	30°C bis +45 °C
Messgenauigkeit	± 0.5 °C
Infrarotstrahler	
IR Wurfweite	Bis zu 40 m
IR Stärke und Abstrahlwinkel	Automatische Anpassung
Netzwerk	
Main Stream	Optisch: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) Optisch: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) Thermal: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240
Sub-stream	Optisch: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) Optisch: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) Thermal: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240

Videokompression	H.265/H.264/MJPEG
Audiokompression	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Gleichzeitige Livezugriffe	Bis zu 20
Benutzerabstufungen	Bis zu 32 Benutzer, 3 Stufen: Administrator, Betreiber, Bediener
Sicherheitsfunktionen	Benutzerauthentifikation (ID und PW), MAC address binding, HTTPS, IEEE 802.1x, IP Adressenfilter
Integration	
Alarm Eingänge	2x Schalteingang (0-5 VDC)
Alarm Ausgänge	2x Relais Schaltausgang, konfigurierbar
Alarmaktionen	Aufzeichnung auf SD-Karte/Schaltausgänge/Aufzeichnung/FTP Upload/Emailversand/Audio-Alarm/Weißlicht
Audioeingang	1x 3.5 mm Mic-in/Line-in Buchse. Line input: 2 bis 2.4 V [p-p], Impedanz: 1 K Ω \pm 10%
Audioausgang	Line-out, Impedanz: 600 Ω
Werkseinstellungen	1x Reset-Knopf
Anschlüsse	1, RJ45 10M/100M selbst-adaptive LAN Buchse. 1, RS-485 Schnittstelle
SD Kartenslot	Micro SD Kartenslot, unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC Karten bis zu 128 GB Für manuelle / automatische Aufzeichnung
Integrationsprotokolle	Open-ended API, ISAPI, HIKVISION SDK und Drittherstellerplattformen
Client-Anwendungen	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browserunterstützung	IE9+, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+(mac)
Allgemein	
Menüsprachen	32 Sprachen Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien)
Spannungsversorgung	12 VDC \pm 20%, über Terminalblock PoE (802.3af, class 3)
Leistungsaufnahme	12 VDC \pm 20%: 0.65 A, max. 7.5 W PoE (802.3af, class 3): 42.5 V bis 57 V, 0.14 A bis 0.22 A, max. 8 W
Betriebstemperaturbereich / Luftfeuchtigkeit	Temperatur: 10 °C bis 35 °C (Inneraumbetrieb ohne Luftzug) Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger
Schutzart	IP66 TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Transientenschutz
Abmessungen	358.3 mm \times 113.5 mm \times 115.2 mm (14.10" \times 4.47" \times 4.53")
Gewicht	ca. 1.76 kg (3.88 lb)

Verfügbare Modelle

DS-2TD2617B-3/PA

Abmessungen



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com