

KERN 327-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert

KERN



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-434

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	10×10×19 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-050-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-040-100

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761004719
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1,25
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0156
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	10 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,2 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6000
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	12000

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	10×19 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS- Kalibrierung	962-434
--	---------