

BUNTE LICHTERWELT MIT NUR EINEM KLICK

5
STÜCK




Kabellos, leicht &
flexibel einsetzbar



Kein Bohren &
Schrauben



Mit energiesparenden
LEDs in 12
verschiedenen Farben



Einfach anklicken &
es werde Licht



Auch als Dekolicht
geeignet



5 x HandyLux ColorClick
inkl. Fernbedienung



PRODUKTBESCHREIBUNG

HandyLux ColorClick – bunte Lichterwelt mit nur einem Klick

Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit nur einem Klick in eine bunte Lichterwelt! HandyLux ColorClick sind kabellos, leicht und flexibel einsetzbar. Die Montage ist kinderleicht – kein Bohren oder Schrauben – einfach Klebepad anbringen und ankleben! Die energiesparenden LEDs strahlen in 12 verschiedenen Farben und machen HandyLux ColorClick zu leuchtenden Farbtupfern. Ideal als zusätzliches Licht in Schrankraum oder Küche, aber auch perfekt als Dekolicht. Darüber hinaus verfügt HandyLux ColorClick über eine Safe-Touch-Oberfläche, die immer angenehm kühl bleibt. Inklusive praktischer Fernbedienung und integriertem Timer.

ARTIKELDETAILS

Artikel Nr.	M20054
Produktbezeichnung	HandyLux ColorClick
Lieferumfang	5 x HandyLux ColorClick, 5 x Klebepads, 1 x Fernbedienung
Produktionszeit	40 Tage
Zolltarifnummer EU	9405403990
Zolltarifnummer CH	9405403100
Artikelmaße (LxBxH)	Lampe: ø 65 mm x 30 mm Fernbedienung: 85 mm x 40 mm x 7 mm Klebepads: ø 35 mm
Technische Daten	Batteriebetrieben: 3 x AAA 1,5V Batterien je Lampe (nicht inkludiert), 1 x CR 2025 3V Batterie für Fernbedienung (inkludiert)
Materialzusammensetzung	ABS, PP

Einzelverpackung

Abmessungen (LxBxH)	220 mm x 220 mm x 42 mm
Gewicht (Brutto/Netto)	0,25 kg / 0,17 kg
Verpackungsart	Retail
EAN	9010041016770

Innerkarton (IK)

Abmessungen (LxBxH)	455 mm x 230 mm x 135 mm
Gewicht (Brutto/Netto)	0,2 kg
Stück / IK	6
EAN	9010041016794

Masterkarton (MK)

Abmessungen (LxBxH)	470 mm x 470 mm x 310 mm
Gewicht (Brutto/Netto)	7,5 kg / 5,4 kg
Stück / MK	24
EAN Masterkarton	9010041016787

Europalette (EP)

Max. Höhe inkl. EP	Stück / EP	MK / EP
1,60 m	360	15
1,80 m	360	15
1,95 m	408	17

Container

Stück / 20"	10.800
Stück / 40"	22.080
Stück / 40" HC	27.168

Zusatzinfos		Produktvideo
Ursprungsland:	China	
Verschiffungshafen/ Verladehafen:	Ningbo	
Verfügbare Zertifikate:	Verkehrsfähigkeitsbescheinigung nach gesetzlichen Normen	
Sprachen auf Artworks:	DE, EN, FR, IT, NL, HU, CZ, SK, RO, PL, TR, ES	
Infomercial Länge:	15	
Infomercial Sprachen:	DE	