



Serienschalter-Einsatz, BJ

Kompatibel zu Busch-Jaeger-Schalterprogrammen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588394988	hellgrau	0300/9498	130 g	70 g	7.00 x 7.00 x 4.50 cm	11.50 x 10.50 x 5.80 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

Temperatur: -20 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 5 ... 90 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Security S2: Ja

SmartStart: Ja

Reichweite Innen: max. 40 m

Betriebsfrequenz: 868.42 MHz

Repeater-Funktion: Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz ±10%

Nennspannung: 230 V ±10%

Nennleistung: < 2 W (ohne Last)

TOP-AUSSTATTUNG

Top-Ausstattung: Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Top-Ausstattung: Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen

Top-Ausstattung: Kompatibel zu Busch-Jaeger Schalterprogrammen

Top-Ausstattung: Erfassung des Energieverbrauchs

Top-Ausstattung: Integrierte Szenensteuerung

Top-Ausstattung: Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Top-Ausstattung: Elektronischer Überlastschutz

LIEFERUMFANG

Serienschalter-Einsatz, Spanner, Montagehinweis, Befestigungsschrauben