

LaserRange-Master Gi4



Laser-Entfernungsmesser mit grüner Lasertechnologie

- Laser-Distanzmessung
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Messung Min./Max
- Messebene: hinten, vorne

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT (TYPISCH)*	± 2 mm
MESSBEREICH (INNEN)**	0,3 m - 40 m
LASERWELLENLÄNGE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROMVERSORGUNG	2 x 1,5V LR03 (AAA)
ARBEITSBEDINGUNGEN	-10°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 20 ... 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)
ABMESSUNGEN (B X H X T)	40 mm x 110 mm x 24 mm
GEWICHT	90 g (inkl. Batterien)

