

Laserliner

EasyCross-Laser Green Set




Grüner Kreuzlinien-Laser zur Höhenübertragung und Ausrichtung

Rev19W19



- **Grüne Lasertechnologie**
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der **DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
- Hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Tapeten, Bildern, usw.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Zusätzlicher Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Off-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich
- Höhenverstellbare Konsole **mit 1/4" und 5/8"** Stativgewinden und Magneten

TECHNISCHE DATEN	
SELBSTNIVELLIERBEREICH	± 3°
GENAUIGKEIT	± 0,5 mm / m
NIVELLIERUNG	automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig)	15 m
LASERWELLENLÄNGE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG	3 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AAA, LR6)
BETRIEBSDAUER	9 Std. (Alkalibatterien)
ARBEITSBEDINGUNGEN	0...50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-10°C...70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B x H x T)	75 x 88 x 58 mm
GEWICHT (inkl. Batterien)	202 g



EasyCross-Laser Green Set
 + Stativ- / Wandhalterung
 + Batterien
Verpackungsgröße (B x H x T)
 135 x 320 x 200 mm

 Automatic Level	 AN/AUS-Taste und Laser blinken bei deaktivierter Nivellierung	 1/4" und 5/8" Stativgewinden	 Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung
--	--	---	--

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
EasyCross-Laser Green Set	081.081A	4 021563 707232	5

