



**5047230P6 Buckram Hue bar/tube black 2x5W 230V - UVP: 129,99 EUR**

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kuehlem Licht bis zu warmweisssem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin),steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

**Technische Daten**

Max. Wattage	5
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	700
Kelvin	2200-6500

**Codes**

EAN Artikel	8718696175637
EAN Verpackungseinheit	8727900776805
Bestellnummer (EOC)	5047230P6
Interne Nr. Signify (GPC)	915005918401

**Artikeldaten**

Flammenanzahl	2
Zolltarifnummer	94051098
Herkunftsland	CN

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	42
Anzahl Lagen pro Palette	5
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	210

**Service**

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,3	25,2	8,2
Verpackung in cm (H/B/T)	13,1	26,5	13,4
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	27,4	27,8	41,5
Palette in cm (H/B/T)			

**Design/Materialausführ.**

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Farbgebung	Blau
Dimmeffekt	50.000 Weisserschattierungen

**Gewichte**

Artikelgewicht / kg netto	0,81
Artikel mit Verpackung / kg	1,15
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	312,884

**Energieeffizienz**

Kategorie	A
Keine Angabe	

**Verschiedenes**

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Ja

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,5 CHF

