

Leergehäuse

# GEOS-L 4050-22-to



## GEOS-L 4050-22-to

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 70174501

Maße: 400 x 500 x 226 mm

Leergehäuse - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat

mit transparentem Deckel



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	4X
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzart:	IP66/IP67
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

### Abmessungen

Länge:	500 mm
Breite:	400 mm

### Abmessungen

Höhe:	226 mm
Innenlänge:	471 mm
Innenbreite:	371 mm
Innenhöhe:	204 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Anreihbar:	ja
Art des Oberteils:	Deckel
Schlagfestigkeit:	IK09

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zertifikate

Prüfzeichen:	c UL us
Prüfzeichen:	UL EU
Prüfzeichen:	DLG

## Zubehör

---

LFR M40 - Lochfräser

---

LFR M50 - Lochfräser

---

LFR M63 - Lochfräser

---

LFR - Stufenbohrer

---

BEL Air M40 - Belüftungselemente-Set

---

GEOS MPI-4050 - Montageplatte

---

GEOS MPS-4050 - Montageplatte

---

GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche

---

GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche

---

GEOS MH-22 - Montagehalter

---

GEOS MH-22 NS35/15 - Montagehalter-Set

---

GEOS MHU-22 - Montagehalter-Set

---

GEOS NS35-250 - Normschiene

---

GEOS NS35-350 - Normschiene

---

GEOS NS35-450 - Normschiene

---

GEOS NS35-327 - Normschiene

---

GEOS NS35/15-250 - Normschiene

---

GEOS NS35/15-350 - Normschiene

---

GEOS NS35/15-450 - Normschiene

---

SRS 60-90 - Schraubschellen-Set

---

SRS 90-150 - Schraubschellen-Set

---

SRS 150-210 - Schraubschellen-Set

---

GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set

---

GEOS MSS-50 - Mastschellen-Set

---

GEOS TGS 4050-3 - Traggestell 3 x 18 TE

---

GEOS TGS 4050-2 - Traggestell 2 x 21 TE

---

GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Traggestell

---

GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Traggestell

---

GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche

---

GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche

---

GEOS NS35-300 - Normschiene

---

GEOS NS35-400 - Normschiene

---

GEOS DP-4050 - Designplatte

---

GEOS-L EP-4050 - Einbauplatte

---

GEOS-L EPD-4050 - Einbauplatte

---

GEOS-L MHH-22 - Montagehalter-Set

---

GEOS-L TW 40-22 - Trennwand

---

GEOS-L TW 50-22 - Trennwand

---

GEOS-L DVS - Deckelverliersicherung

---

GEOS-L 4050 DS - Deckelschrauben-Set

---

GEOS-L 4050 SV - Schnellverschluss-Set

---

GEOS-L 4050 DS/DK - Deckelschrauben-Set

---

GEOS-L BSA 4050-3 - Berührungsschutz 3 x 18 TE

---

GEOS-L BSA 4050-2 - Berührungsschutz 2 x 21 TE

---