

Kodak PIXPRO

Digital Kamera

ASTRO ZOOM AZ421






MERKMALE:

Leidenschaft und Leistung gehen bei unserer KODAK PIXPRO AZ421 digital kamera aus der Astro Zoom Collection Hand in Hand. Ein 42-faches, ultralanges Zoomobjektiv mit optischem Bildstabilisator sorgt für kristallklare 16-Megapixel-Nahaufnahmen, Panorama- oder HD-Videos. Automatische Szenenerkennung, Objektverfolgung, Nachbearbeitungsfunktionen und eine Vielzahl leistungsstarker und zugleich nutzerfreundlicher Einstellungen sorgen für unkomplizierte, unterhaltsame und stressfreie Fotografie. KODAK PIXPRO Digital Kamera . erzählen Sie Ihre Geschichte.

- 42-facher optischer Zoom
- 24-mm-Weitwinkel
- 16 Megapixel
- 3-Zoll-LCD
- 720p-HD-Video
- Optischer Bildstabilisator
- Lithium-Ionen-Akku



Verfügbare Farben:   

42X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP

3"
7.6CM

HD

Panorama
Capture

Kodak

PIXPRO AZ421

Digital Kamera

42X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP

3"
7.6cm

HD

Panorama
Capture

TECHNISCHE DATEN

AZ421

Effektive Bildsensorpixel	16.15 Megapixel
Bildsensorpixel gesamt	16.44 Megapixels [1/2.3"(CCD)]
Objektiv	4.3 mm (Weitwinkel) — 180.6 mm (Tele)
Brennweite	[24 mm (Weitwinkel) — 1008 mm (Tele)]
[35mm-Filmäquivalent]	F3.0 (Weitwinkel) — F6.8 (Tele)
F-Wert	11 Gruppen, 15 Elemente
Objektivkonstruktion	42x
Optischer Zoom	Normal: (Weitwinkel) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞
Fokusreichweite	Macro: 1.6 cm — ∞ (Wide Only)
Autofokus-System	TTL-Autofokus
Anti-Händeschütteln	Optischer Bildstabilisator
Optischer Zoom	4x Optischer Zoom (Kombinierter Zoom: 168x)
Anzahl Aufnahmepixel	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072,
Foto	(16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1280x720: 30fps / 15fps, 640x480: 30fps
Bildkomprimierung	Optimal, Fein, Normal
DCF, DPOF- (Ver. 1.1) Unterstützung	Ja
Dateiformat	Exif 2.3 (JPEG)
Foto	MOV [Bild: H.264; Audio: linealisch PCM (Einohrig)]
Film	
Aufnahmemodi	Auto, P, S, A, M, SCN, Gesichtverschönerung, Panorama, Film, CS,[ASCN, Landschaft , Sport, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Handheld/Nacht , Kinder ,Schnee, Party, Portrait , Nachtportrait,Haustier]
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund
Fotonachbesserung	Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung
HDR	Ja
Panorama	Bis zu 180° (Liegend)
LCD-Display	3.0 inch (460K Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
AF-Methode	Einzel-AF, Multi-AF (TTL, 9-Punkt), Objektverfolgung, Gesichtserkennung
Belichtungsmessmethode	Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), Zentrierter Durchschnitt, Punkt (auf Mitte des Rahmens fixiert), Automatische Gesichtsblicke
Belichtungskorrektur	± 2 BW in 1/3-Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	1/2000 - 30 Sekunden
Sequenzaufnahme	Ja
Wiedergabemodi	Einzelnes Foto, Index, (9/16 Miniaturbilder), Datum, Sequenzaufnahme, Zoom (ca. x2 bis x8)
Weißabgleichsteuerung	Auto (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K - 10000K)
Blitz	Pop-up (Manuell)
Blitzmethode	Auto, Rote-Augen-Entfernung, Füllung/Blitz, Blitz aus, Langsame Synchronisierung, Langsame Synchronisierung + Rote-Augen-Entfernung
Blitzmodi	(Weitwinkel) ca. 0.5 m - 7.5 m (ISO800); (Tele) ca. 1.2 m - 3.7 m (ISO800)
Aufnahmereichweite	
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 8MB SD/SDHC Karte (Bis zu 32GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht]
Weitere Funktionen und Merkmale	Eye-Fi®-kompatibel, PictBridge, ExifPrint-Unterstützung, Unterstützung mehrerer Sprachen (27 Sprachen)
Anschlüsse	AV-Ausgang/USB 2.0 (Micro-USB, 5-polig), HDMI, (Typ D)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku LB-060, 3.7V 1100mAh, Aufladung in Kamera
Aufnahmeleistung (Akkuleistung)	Ca. 200 Aufnahmen (basierend auf CIPA-Standards)
Betriebsumgebung	Temperatur:32° - 104°F / 0° - 40°C, Feuchtigkeit: 0 - 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 4.44 x 3.21 x 3.32 in. / 112.7 x 81.6 x 84.4 mm (basierend auf CIPA-Standards)
Gewicht	Ca.15.67 oz. / 444g (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Umhängeschlaufe, Objektivkappe, Schnellstartanleitung, Servicekarte, Garantiekarte

JK Imaging Ltd.

JK Imaging, Ltd.
1411 W. 190th Street, Suite 550
Gardena, CA 90248

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:
Siehe:www.kodakpixpro.com



© 2014 JK Imaging, Ltd. Kodak-Marke und Produktaufmachung werden unter Lizenz von Kodak verwendet.
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.
Dokumentnummer/Sequenz: U.DIS.0018.0714.de.02

